

Mittaustappisarjat puulaatikossa Toleranssiluokka 1, Tyyppi: 6-7



Tilaustiedot

Tilausnumero	483820 6-7
GTIN	2050001048615
Tuoteluokka	48A

Kuvaus

Malli:

Laadukasta, karkaistua (60 ± 2 HRC) ja hehkutettua terästä. Mittaustappisarjat ovat siististi näkyvillä puukotelossa, kukin tappi omassa merkityssä reiässään (\emptyset :sta 3,0 mm alkaen myös itse mittaustapit on merkitty). Mittaustapin pituus 40 mm \emptyset :aan 0,99 mm asti, sitä suuremmat 70 mm.

Toleranssiluokka 1: Tappin $\emptyset \pm 0,001$ mm. 1 puukotelo.

Käyttö:

Työskenneltäessä jigiporakoneella tai valmistettaessa työkaluja ja laitteita. Esimerkiksi poraustoleranssien mittaukseen, porausten paikantarkastukseen, kahden porauksen etäisyystoleranssien tarkistukseen, hammaspyörä- ja kierremittauksiin sekä kulma- ja profiilitarkistuksiin jne.

Tekninen kuvaus

Nousu	0,01 mm
Mittaustappien lukumäärä	100
Nimellismitta-alue	6,01 - 7 mm
Standardi	DIN 2269
Toleranssiluokka	1

Kovuus	60 ± 2 HRC
Raaka-aine	tulkkiterästä
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S18
Tuotetyyppi	mittaustappi

Palvelut

KalibrointiMittaustappisarja Sarjan sisältö 100	020880 100
DAkkS-kalibrointiMittaustappisarja Sarjan sisältö 100	020890 100