

Mittaustappisarja puurasiassa Toleranssiluokka 2, Tyyppi: 41



Tilaustiedot

Tilausnumero	483810 41
GTIN	2050001046727
Tuoteluokka	48A

Kuvaus

Malli:

Laadukasta, karkaistua (60 ± 2 HRC) ja hehkutettua terästä. Mittaustappisarjat ovat siististi näkyvillä puukotelossa, kukin tappi omassa merkityssä reiässään (\emptyset :sta 3,0 mm alkaen myös itse mittaustapit on merkitty). Mittaustapin pituus 40 mm \emptyset :aan 0,99 mm asti, sitä suuremmat 70 mm.

Toleranssiluokka 2: Tapin $\emptyset \pm 0,002$ mm.

Käyttö:

Työskenneltäessä jigiporakoneella tai valmistettaessa työkaluja ja laitteita. Esimerkiksi poraustoleranssien mittaukseen, porausten paikantarkastukseen, kahden porauksen etäisyystoleranssien tarkistukseen, hammaspyörä- ja kierremittauksiin sekä kulma- ja profiilitarkistuksiin jne.

Tekninen kuvaus

Mittaustappien lukumäärä	41
Nimellismitta-alue	1 - 5 mm
Nousu	0,1 mm
Standardi	DIN 2269

Toleranssiluokka	2
Kovuus	60 ± 2 HRC
Raaka-aine	tulkkiterästä
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S18
Tuotetyyppi	mittaustappi

Palvelut

DAkkS-kalibrointiMittaustappisarja Sarjan sisältö 41	020890 41
KalibrointiMittaustappisarja Sarjan sisältö 41	020880 41