

RENISHAW**Rubiinikuula-anturi pituus 40 mm, Pallon Ø D: 3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	494224 3
GTIN	2050000973499
Tuoteluokka	49F

Kuvaus**Malli:**

Rubiinikuulakärki, M2-kiinnityskierre

Huomautus:

Muun kokoisia mittauskärkiä ja varsiversioita on saatavissa tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Paino	1,97 g
Pallon Ø D	3 mm
Varren materiaali	Kovametalli
tehollinen työskentelypituus	37 mm
Varren Ø S	2 mm
Pituus L	40 mm
Kiinnityskierre	M2
Kärjen materiaali	Rubiini
Tuotetyyppi	Anturi

Tarvikkeet

Mittauskärkien jatkokappaleet Pituus 20 mm	494214 20
--	-----------

Anturin puhdistussarja	494240
5-tie-anturinpidike M2 Tyyppi M2/5	494219 M2/5
Mittauskärkien jatkokappaleet Pituus 40 mm	494214 40
Mittauskärkien jatkokappaleet Pituus 30 mm	494214 30
Mittauskärkien jatkokappaleet Pituus 10 mm	494214 10
Sovitin Tyyppi M3/M2	494218 M3/M2