

RENISHAW**Rubiinikuula-anturi pituus 10/11 mm, Pallon Ø D: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	494220 8
GTIN	2050000973444
Tuoteluokka	49F

Kuvaus**Malli:**

Rubiinikuulakärki, M2-kiinnityskierre

Huomautus:

Muun kokoisia mittauskärkiä ja varsiversioita on saatavissa tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Pallon Ø D	8 mm
Varren Ø S	2,5 mm
Paino	1,5 g
Varren materiaali	teräs
tehollinen työskentelypituus	11 mm
Pituus L	11 mm
Kiinnityskierre	M2
Kärjen materiaali	Rubiini
Tuotetyyppi	Anturi

Tarvikkeet

5-tie-anturinpidike M2 Tyyppi M2/5	494219 M2/5
------------------------------------	-------------

Mittauskärkien jatkokappaleet Pituus 40 mm	494214 40
Mittauskärkien jatkokappaleet Pituus 10 mm	494214 10
Sovitin Tyyppi M3/M2	494218 M3/M2
Mittauskärkien jatkokappaleet Pituus 20 mm	494214 20
Mittauskärkien jatkokappaleet Pituus 30 mm	494214 30
Anturin puhdistussarja	494240