

RENISHAW**Rubiinikuula-anturi pituus 40 mm, Pallon Ø D: 4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	494224 4
GTIN	2050000973505
Tuoteluokka	49F

Kuvaus**Malli:**

Rubiinikuulakärki, M2-kiinnityskierre

Huomautus:

Muun kokoisia mittauskärkiä ja varsiversioita on saatavissa tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Varren materiaali	Kovametalli
Pallon Ø D	4 mm
Paino	2,04 g
Varren Ø S	2 mm
tehollinen työskentelypituus	40 mm
Pituus L	40 mm
Kiinnityskierre	M2
Kärjen materiaali	Rubiini
Tuotetyyppi	Anturi

Tarvikkeet

Mittauskärkien jatkokappaleet Pituus 20 mm	494214 20
--	-----------

5-tie-anturinpidike M2 Tyyppi M2/5	494219 M2/5
Mittauskärkien jatkokappaleet Pituus 30 mm	494214 30
Mittauskärkien jatkokappaleet Pituus 40 mm	494214 40
Sovitin Tyyppi M3/M2	494218 M3/M2
Mittauskärkien jatkokappaleet Pituus 10 mm	494214 10
Anturin puhdistussarja	494240