

**VALTITAN-tarkkuusneulaviila Kokonaispituus 180 mm, SH 2 / DH 3, Tyyppi: 5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	527570 5
GTIN	613548045671
Tuoteluokka	53B

Kuvaus**Malli:**

Huipputehoinen neulaviila, erittäin hyvä kulutuksenkestävyys. Pinnan kovuus **1200 HV**. Erityinen hammasmuoto estää viilan tukkeutumisen viilaukslastuista, jolloin se on helppo puhdistaa kevyesti koputtelemalla (esim. puuta vasten).

Standardi:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	180 mm
Viilapinnat	4
Leveys x paksuus	2,6x2,6 mm
Muodon kuvaus	nelikulmainen
Sveitsiläinen hakkaus	2
Vastaa saksalaista hakkausta	3
Tuotenimen määrite	SH 2 / DH 3
sis. viilan kahvan	ei
Tuotetyyppi	Tarkkuusneulaviila

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
--	----------	----------------	-----------

Alu Mg	soveltuu
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 55 HRC	soveltuu
Teräs < 60 HRC	soveltuu
Teräs < 67 HRC	soveltuu
INOX	soveltuu
Ti	soveltuu
GG(G)	soveltuu
CuZn	soveltuu
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu
puu	soveltuu
Uni	soveltuu

Tarvikkeet

Pikakiinnityskahvaneulaviiloille Tyyppi 3	519700 3
Pikakiinnityskahvaneulaviiloille Tyyppi 2	519700 2