

**VALTITAN-tarkkuusneulaviila Kokonaispituus 180 mm, SH 2 / DH 3, Tyyppi: 4****Tilastiedot**

| | |
|--------------|--------------|
| Tilausnumero | 527570 4 |
| GTIN | 613548045701 |
| Tuoteluokka | 53B |

Kuvaus**Malli:**

Huipputehoinen neulaviila, erittäin hyvä kulutuksenkestävyys. Pinnan kovuus **1200 HV**. Erityinen hammasmuoto estää viilan tukkeutumisen viilaukslastuista, jolloin se on helppo puhdistaa kevyesti koputtelemalla (esim. puuta vasten).

Standardi:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Kokonaispituus | 180 mm |
| Halkaisija | 3,2 mm |
| Muodon kuvaus | pyöreä |
| Viilapinnat | 1 |
| Sveitsiläinen hakkaus | 2 |
| Vastaa saksalaista hakkausta | 3 |
| Tuotenimen määrite | SH 2 / DH 3 |
| sis. viilan kahvan | ei |
| Tuotetyyppi | Tarkkuusneulaviila |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--|----------|----------------|-----------|
|--|----------|----------------|-----------|

| | |
|--------------------------------|----------|
| Alu Mg | soveltuu |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu |
| Teräs < 67 HRC | soveltuu |
| INOX | soveltuu |
| Ti | soveltuu |
| GG(G) | soveltuu |
| CuZn | soveltuu |
| Muovi, lasikuitumuovi | soveltuu |
| puu | soveltuu |
| Uni | soveltuu |

Tarvikkeet

| | |
|---|----------|
| Pikakiinnityskahvaneulaviiloille Tyyppi 3 | 519700 3 |
| Pikakiinnityskahvaneulaviiloille Tyyppi 2 | 519700 2 |