

**VALTITAN-tarkkuusneulaviila Kokonaispituus 180 mm, SH 0 / DH 1, Tyyppi: 1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	527550 1
GTIN	613548045534
Tuoteluokka	53B

Kuvaus**Malli:**

Huipputehoinen neulaviila, erittäin hyvä kulutuksenkestävyys. Pinnan kovuus **1200 HV**. Erityinen hammasmuoto estää viilan tukkeutumisen viilauslastuista, jolloin se on helppo puhdistaa kevyesti koputtelemalla (esim. puuta vasten).

Standardi:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Tekninen kuvaus

Viilapinnat	4
Leveys x paksuus	6,0x1,3 mm
Kokonaispituus	180 mm
Muodon kuvaus	latta-tylppä
Sveitsiläinen hakkaus	0
Vastaa saksalaista hakkausta	1
Tuotenimen määrite	SH 0 / DH 1
sis. viilan kahvan	ei
Tuotetyyppi	Tarkkuusneulaviila

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
--	-----------------	----------------------	------------------

Alu Mg	soveltuu
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 55 HRC	soveltuu
Teräs < 60 HRC	soveltuu
Teräs < 67 HRC	soveltuu
INOX	soveltuu
Ti	soveltuu
GG(G)	soveltuu
CuZn	soveltuu
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu
puu	soveltuu
Uni	soveltuu

Tarvikkeet

Pikakiinnityskahvaneulaviiloille Tyyppi 3	519700 3
Pikakiinnityskahvaneulaviiloille Tyyppi 2	519700 2