

## Hiomaviila – alkuperäinen Arkansas (valkoinen), raekoko 800, litteä, Pituus × leveys: 100X6mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 558750 100X6  |
| GTIN         | 4037073002286 |
| Tuoteluokka  | 56Z           |

### Kuvaus

#### Malli:

Luonnonkivi (Original-Arkansas), hyvin hienorakeista kvartsiittia, erittäin kestävät reunat. Erittäin tasainen pinta ja purseeton hiontajälki. Rae 5000 (esihionta), rae 8000 (kiillotus).

#### Käyttö:

Työkalujen ja terien **purseenpoistoon, teroitukseen, silotukseen ja viistämiseen**. Porausten, pintojen ja särmien viimeistelyyn muotINVALMISTUKSESSA. Sopii myös pinnan parantamiseen säätöä ja kiillotusta varten. **Käytettäväksi pääasiassa öljyn, petrolin tai veden kanssa.**

#### Huomautus:

Vähäinen öljymäärä parantaa käyttöaikaa ja teroitustehoa.

### Tekninen kuvaus

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Pituus      | 100 mm                 |
| Rakeisuus   | 8000                   |
| Leveys      | 6 mm                   |
| Hienousaste | Kiillotus              |
| Väri        | valkoinen              |
| Hioma-aine  | Arkansasin kvartsiitti |
| Muoto       | litteä                 |
| Tuotetyyppi | Hiomaviila             |

### Käyttäjätiedot

|                                | <b>Sopivuus</b>   | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-koodi</b> |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Alu Mg                         | soveltuu          |                      |                  |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          |                      |                  |
| Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          |                      |                  |
| Teräs < 55 HRC                 | soveltuu          |                      |                  |
| Teräs < 60 HRC                 | soveltuu          |                      |                  |
| Teräs < 67 HRC                 | soveltuu          |                      |                  |
| Kovametalli                    | soveltuu          |                      |                  |
| INOX                           | soveltuu          |                      |                  |
| Ti                             | soveltuu          |                      |                  |
| GG(G)                          | soveltuu          |                      |                  |
| CuZn                           | sopii rajoituksin |                      |                  |
| Muovi, lasikuitumuovi          | sopii rajoituksin |                      |                  |
| Uni                            | soveltuu          |                      |                  |
| märkä enintään                 | soveltuu          |                      |                  |
| kuiva                          | sopii rajoituksin |                      |                  |