

## Hiomaviila – alkuperäinen Arkansas (valkoinen), raekoko 800, Terä, Pituus × leveys: 100X25mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	558760 100X25
GTIN	4037073002194
Tuoteluokka	56Z

### Kuvaus

#### Malli:

Luonnonkivi (Original-Arkansas), hyvin hienorakeista kvartsiittia, erittäin kestävät reunat. Erittäin tasainen pinta ja purseeton hiontajälki. Rae 5000 (esihionta), rae 8000 (kiillotus).

#### Käyttö:

Työkalujen ja terien **purseenpoistoon, teroitukseen, silotukseen ja viistämiseen**. Porausten, pintojen ja särmien viimeistelyyn muotINVALMISTUKSESSA. Sopii myös pinnan parantamiseen säätöä ja kiillotusta varten. **Käytettäväksi pääasiassa öljyn, petrolin tai veden kanssa.**

#### Huomautus:

Vähäinen öljymäärä parantaa käyttöaikaa ja teroitustehoa.

### Tekninen kuvaus

Pituus	100 mm
Hienousaste	Kiillotus
Rakeisuus	8000
Leveys	25 mm
Väri	valkoinen
Hioma-aine	Arkansasin kvartsiitti
Muoto	Terä
Tuotetyyppi	Hiomaviila

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
Kovametalli	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		