

## Kovasin teräkselle erik.korundi keskikarkea / erittäin hieno, Pituus × leveys: 125X50mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	558855 125X50
GTIN	9003172581248
Tuoteluokka	56Z

### Kuvaus

#### Malli:

Yhdistelmäkovasimet - keraaminen sideaine, kovuusaste O/P. Karkea puoli esihiontaa varten, hieno puoli viimeistelyä varten.

**Erikois-jalokorundi**, rae 180 (keskikarkea), **pitkä käyttöikä**. Toisella puolella jalokorundi rae 500 (eritt. hieno), hyvin lastuava, **hyvä pinnanlaatu**.

#### Käyttö:

Purseenpoistoon, teroitukseen, silotukseen ja viistämiseen sekä hienohiontaan, tarkentamiseen, tasoittamiseen ja kiillottamiseen.

#### Huomautus:

**Pääasiassa käytetään öljyn, petrolin tai veden kanssa.**

### Tekninen kuvaus

Hienousaste	keskikarkea / erittäin hieno
Rakeisuus	180
Rakeisuus	500
Leveys	50 mm
Korkeus	20 mm
Pituus	125 mm
Tuotetyyppi	Kovasin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		