



## Hylsyavain, kahva täyseristetyt, Avainkoko: 9mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	622500 9
GTIN	4010995008604
Tuoteluokka	63K

### Kuvaus

**Malli:**

Pitkä malli; syvä 6-kulmainen avainpää ulkoneville pulteille.

**Muovieristys 1000 volttiin asti standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.**

**Standardi:**

**DIN 3125**

**Raaka-aine:**

**Ergonominen monikomponenttikahva**, sis. poisvierimissuojan, **teräosa** kromi-vanadiiniterästä, mustattu, ruiskutettu suojaeristys.

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	243 mm
Avainkoko	9 mm
Terän pituus	125 mm
Valmistajamerkintä	SoftFinish® electric
Standardi	DIN 3125
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Irrotusprofiili	6-kulmaiset vaihtoholkit
Tuotetyyppi	Holkkiavain

