



Timanttipinnoitteinen käsiviila, 215 mm Rae D126 (keskikarkea) Universal, Tyyppi: 4



Tilaustiedot

Tilausnumero	529150 4
GTIN	4007220017340
Tuoteluokka	53B

Kuvaus

Malli:

Valmistettu samoin kuin neulaviilat nro 529220, mutta samanlaisista aihioista kuin Habilisviilat nro 527060 (vahvistettu poikkipinta ja luja, taottu ruoto); n. **3-kertainen hiomapinta-ala** neulaviiloihin verrattuna.

Käyttö:

Karkaistun tai nuorrutetun teräksen, kovametallin, lasin, keramiikan ja kuituvahvisteisten muovien työstämiseen. Viilattava **kevyesti**, erityisesti särmissä! Voimakas painaminen ei paranna viilaustehoa ja vahingoittaa viilaa.

Tekninen kuvaus

Halkaisija, pinnoite	6,7 mm
Muodon kuvaus	pyöreä
Pinnoitteen pituus	100 mm
Kokonaispituus	215 mm
Hioma-aine	timantti
Hioma-aineen lyhenne	D
Rakeisuus	D126
sis. viilan kahvan	ei
Viilankahva tarvitaan	ei
Tuotetyyppi	Käsiviila

