



## Hylsyavain, T-väännin VDE-eristys, Avainkoko: 8mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	622770 8
GTIN	4010995279325
Tuoteluokka	63K

### Kuvaus

#### Malli:

Hyvin muotoiltu, syvä 6-kulmainen avainpää, sisäporaus ulkoneville kierrevarsille. Iskunkestävä, muovinen T-väännin, teräosa kromi-vanadiiniterästä, kromattu, ruiskutettu suojaeristys.

**Eristys 1000 volttiin asti, standardi IEC 60900:2004.**

**Eristetty 1000 V asti, valmistus standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaan.**

### Tekninen kuvaus

Avainkoko	8 mm
Kokonaispituus	232 mm
Terän pituus	200 mm
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Irrotusprofiili	6-kulmaiset vaihtoholkit
Tuotetyyppi	Holkkiavain