



Otsareikäavain taivutetut



Tilaustiedot

Tilausnumero	628900
GTIN	4020772044664
Tuoteluokka	63Q

Kuvaus

Malli:

Sinkittyä erikoisterästä, hitsatut tapit. Tappien etäisyys 35 mm, tappien Ø 5 mm.
Kulman korkeus 50 mm.

Käyttö:

Kulmahiomakoneiden laippamuttereille (DIN 44716).

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	200 mm
tyyppi	3116CD
Valmistajamerkintä	DIN 3116
Tapin Ø	5 mm
Tappietäisyys	35 mm
Raaka-aine	Erikoisteräs, sinkitty
Taivutuskorkeus	50 mm
Standardi	DIN 3116 muoto C
taivutetut	kyllä
suora	ei
Tuotetyyppi	Otsareikäavain

