



## Säädettävä haka-avain jossa nokka, Mutterin ulko-Ø: 20-42mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	628510 20-42
GTIN	4020772051204
Tuoteluokka	63Q

### Kuvaus

**Malli:**

Haka-avain, nokka. Erikoisterästä, karkaistu ja mustaksi hehkutettu.

**Käyttö:**

Uramuttereille DIN 1804 ja rullalaakerimuttereille DIN 981.

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	180 mm
Mutterin ulko-Ø	20 - 42 mm
tyyppi	771
Valmistajamerkintä	771
Tuotetyyppi	Haka-avain