



Haka-avain tappi, Mutterin ulko-Ø: 80/90mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	628500 80/90
GTIN	4020772054984
Tuoteluokka	63Q

Kuvaus

Malli:

Erikoisterästä, tukipinta hiottu, karkaistu ja mustaksi hehkutettu.
Haka-avain, tappi - DIN 1810 B.

Käyttö:

Ristireikämuttereille DIN 1816.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	280 mm
Tapin Ø	6 mm
Mutterin ulko-Ø	80 - 90 mm
tyyppi	1810A
Valmistajamerkintä	DIN 1810B
Tuotetyyppi	Haka-avain