

**IMPACT-ruuvitalan kärki, 3/8 tuumaa, Torx®-ruuveille, Torx®-profiili: TX20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	650560 TX20
GTIN	4045197336316
Tuoteluokka	62D

Kuvaus**Malli:**

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

Huomautus:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa.

Vääntönelikulma: 3/8 tuuma

vääntöpuolen Ø: 19 mm

Pituus: 50 mm

Tekninen kuvaus

vääntöpuolen Ø	19 mm
Torx®-profiili	TX20/95
Pituus	50 mm
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi	Avainhylsy

Tarvikkeet

Varmistuspuristimienulosvetäjä	650785
Varmistuspuristinsarja, 10 osaa, 3/8 tuuman hylsille, sisältää ulosvetäjän Tyyppi 1	650790 1
Varmistuspuristin kärjille, 3/8 tuumaa Tyyppi 1	650780 1
Kumirengas 3/8 tuuman hylsille Ø 18 mm	650800 18
Liitinsokka hylsille, 3/8 tuumaa Ø×Pituus 2,5X14 mm	650900 2,5X14