



Haka-avain tappi, Mutterin ulko-Ø: 95/100mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	628500 95/100
GTIN	4020772054991
Tuoteluokka	63Q

Kuvaus

Malli:

Erikoisterästä, tukipinta hiottu, karkaistu ja mustaksi hehkutettu.
Haka-avain, tappi - DIN 1810 B.

Käyttö:

Ristireikämuttereille DIN 1816.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	280 mm
Mutterin ulko-Ø	95 - 100 mm
Tapin Ø	8 mm
tyyppi	1810A
Valmistajamerkintä	DIN 1810B
Tuotetyyppi	Haka-avain