



Säädettävä otsareikäavain suorat, Tapin nimellis-Ø: 10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	628600 10
GTIN	4020772040901
Tuoteluokka	63Q

Kuvaus

Malli:

Erikoisteräs, särmä hiottu, mustaksi hehkutettu, kiinteät tapit.

Käyttö:

Kaksireikäisiin muttereihin.

Huomautus:

Tapin Ø = tapin nimellis-Ø – 0,1 mm. Toleranssialue h12.

Tekninen kuvaus

Tappietäisyyden säätöalue a	22 - 125 mm
Tapin nimellis-Ø	10 mm
tyyppi	758
Valmistajamerkintä	758
Pituus L	260 mm
taivutetut	ei
suora	kyllä
leveys säädettävä	kyllä
Tuotetyyppi	Otsareikäavain

