



Säädettävä otsareikäavain taivutetut, Tapin nimellis-Ø: 4mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	628610 4
GTIN	4020772050924
Tuoteluokka	63Q

Kuvaus

Malli:

Erikoisteräs, särmä hiottu, mustaksi hehkutettu, kiinteät tapit.

Käyttö:

Kaksireikäisiin muttereihin.

Huomautus:

Tapin Ø = tapin nimellis-Ø – 0,1 mm. Toleranssialue h12.

Tekninen kuvaus

Tapin nimellis-Ø	4 mm
Tappietäisyyden säätöalue a	11 - 60 mm
tyyppi	758
Valmistajamerkintä	758CC
Pituus L	153 mm
taivutetut	kyllä
suora	ei
leveys säädettävä	kyllä
Tuotetyyppi	Otsareikäavain

