



## Kaksipäinen kiintoavain, Avainkoot: 34X36mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	610100 34X36
GTIN	4018754018116
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto.

**Standardi:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Raaka-aine:**

Kromiseosterästä, hilseilemätön, pyöristetty ja kromattu pinta (alla nikkeliä).

**Huomautus:**

<strong>HUOMIO!

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 610600</strong>

### Tekninen kuvaus

kidan enimmäisleveys b1	75 mm
Avainkoko <sub>1</sub>	34 mm
kidan enimmäisleveys b2	80 mm
Avainkoko <sub>2</sub>	36 mm
kidan enimmäiskorkeus h	10 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen pituus L	325 mm
Standardi	DIN 3110

Standardi	ISO 3318
Kidan asento 1	15 astetta
Kidan asento 2	15 astetta
kipinöimätön	ei
molemmin puolin samat avainleveydet	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain