



## Kaksipäinen kiintoavain, tuumamitat, Tyyppi: 13



### Tilaustiedot

Tilausnumero	610120 13
GTIN	4018754019809
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto.

**Standardi:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Raaka-aine:**

Kromiseosterästä, hilseilemätön, pyöristetty ja kromattu pinta (alla nikkeliä).

### Tekninen kuvaus

kidan enimmäisleveys b2	42 mm
kidan enimmäisleveys b1	36 mm
kidan enimmäiskorkeus h	6,7 mm
Avainkoko <sub>1</sub>	5/8 tuuma
Avainkoon mitat	tuumamitat
Avainkoko <sub>2</sub>	3/4 tuuma
Avaimen pituus L	220 mm
Standardi	ISO 3318
Standardi	DIN 3110
Kidan asento 1	15 astetta
Kidan asento 2	15 astetta

kipinöimätön	ei
molemmin puolin samat avainleveydet	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain