



## Kaksipäinen kiintoavain, tuumamitat, Tyyppi: 1



### Tilaustiedot

Tilausnumero	610120 1
GTIN	4018754019724
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto.

**Standardi:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Raaka-aine:**

Kromiseosterästä, hilseilemätön, pyörästetty ja kromattu pinta (alla nikkeliä).

### Tekninen kuvaus

kidan enimmäisleveys b2	18 mm
kidan enimmäisleveys b1	16 mm
kidan enimmäiskorkeus h	4 mm
Avainkoon mitat	tuumamitat
Avainkoko <sub>2</sub>	5/16 tuuma
Avaimen pituus L	140 mm
Avainkoko <sub>1</sub>	1/4 tuuma
Standardi	ISO 3318
Standardi	DIN 3110
Kidan asento 1	15 astetta
Kidan asento 2	15 astetta

kipinöimätön	ei
molemmin puolin samat avainleveydet	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain