



Kaksipäinen kiintoavain, Avainkoot: 12X14mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	610100 12X14
GTIN	4018754017805
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto.

Standardi:

DIN 3110 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromiseosterästä, hilseilemätön, pyörästetty ja kromattu pinta (alla nikkeliä).

Huomautus:

HUOMIO!

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 610600

Tekninen kuvaus

Avainkoko ₁	12 mm
kidan enimmäiskorkeus h	6 mm
kidan enimmäisleveys b1	29 mm
Avainkoko ₂	14 mm
kidan enimmäisleveys b2	32 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen pituus L	170 mm
Standardi	DIN 3110

Standardi	ISO 3318
Kidan asento 1	15 astetta
Kidan asento 2	15 astetta
kipinöimätön	ei
molemmin puolin samat avainleveydet	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain