



Kaksipäinen kiintoavain, Avainkoot: 30X34mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 610100 30X34 |
| GTIN | 4018754018079 |
| Tuoteluokka | 63A |

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto.

Standardi:

DIN 3110 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromiseosterästä, hilseilemätön, pyöristetty ja kromattu pinta (alla nikkeliä).

Huomautus:

HUOMIO!

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 610600

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|----------------|
| kidan enimmäisleveys b2 | 75 mm |
| Avainkoko ₂ | 34 mm |
| Avainkoko ₁ | 30 mm |
| kidan enimmäisleveys b1 | 66 mm |
| kidan enimmäiskorkeus h | 10 mm |
| Avainkoon mitat | metriset mitat |
| Avaimen pituus L | 300 mm |
| Standardi | DIN 3110 |

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Standardi | ISO 3318 |
| Kidan asento 1 | 15 astetta |
| Kidan asento 2 | 15 astetta |
| kipinöimätön | ei |
| molemmin puolin samat avainleveydet | ei |
| Tuotetyyppi | Ruuviavain |