

Garant**Kaksipäinen kiintoavain, Avainkoot: 13X14 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	610700 13X14
GTIN	4045197158918
Tuoteluokka	61A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava, kätevä profiilivarsi. Pitkäikäinen ja erittäin suurta rasitusta kestävä.

Standardi:

DIN 3110 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu (hilseilemätön), pyöristetty pinta.

Avaimen pituus L: 190 mm

kidan enimmäisleveys b1: 33 mm

kidan enimmäisleveys b2: 35 mm

kidan enimmäiskorkeus h: 6 mm

Tekninen kuvaus

kidan enimmäiskorkeus h	6 mm
kidan enimmäisleveys b1	33 mm
kidan enimmäisleveys b2	35 mm
Avainkoko ₁	13 mm
Avainkoko ₂	14 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen pituus L	190 mm
Standardi	DIN 3110
Standardi	ISO 3318

Kidan asento 1	15 astetta
Kidan asento 2	15 astetta
kipinöimätön	ei
molemmin puolin samat avainleveydet	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain