



Ruuvitaltan kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa, Ristikantakoko: 4



Tilaustiedot

Tilausnumero	631625 4
GTIN	4045197559784
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Korkealaatuisesta teräksestä taottu, viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päälle. Sisänelikulma, jossa on reikä, on standardin DIN DIN 3120-D 6,3 mukainen.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Vääntönelikulma: 1/4 tuuma

Ruuveille, joiden Ø on: 7,3 - 12,7 mm

vääntöpuolen Ø: 11 mm

Pituus: 25 mm

Tekninen kuvaus

Pituus	25 mm
vääntöpuolen Ø	11 mm
Ruuveille, joiden Ø on	7,3 - 12,7 mm
Ristikantakoko	4
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu

Tuotetyyppi

Avainhylsy