



## Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille pitkä, Torx®-profiili: TX10



### Tilaustiedot

Tilausnumero	631780 TX10
GTIN	4045197381996
Tuoteluokka	62A

### Kuvaus

**Malli:**

Korkealaatuisesta teräksestä taottu, viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päälle. Sisänelikulma, jossa on reikä, on standardin DIN DIN 3120-D 6,3 mukainen.

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Vääntönelikulma: 1/4 tuuma

Profiilimitta A: 2,7 mm

vääntöpuolen Ø: 12 mm

Pituus: 100 mm

### Tekninen kuvaus

Profiilimitta A	2,7 mm
vääntöpuolen Ø	12 mm
Pituus	100 mm
Torx®-profiili	TX10/152
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi	Avainhylsy