

**Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille lyhyt, Torx®-profiili: TX10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	631805 TX10
GTIN	4045197559852
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Korkealaatuisesta teräksestä taottu, viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päälle. Sisänelikulma, jossa on reikä, on standardin DIN DIN 3120-D 6,3 mukainen.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Vääntönelikulma: 1/4 tuuma

Profiilimitta A: 2,7 mm

vääntöpuolen Ø: 11 mm

Pituus: 25 mm

Tekninen kuvaus

Pituus	25 mm
Torx®-profiili	TX10/152
Profiilimitta A	2,7 mm
vääntöpuolen Ø	11 mm
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi	Avainhylsy

