

**Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille pitkä, Torx®-profiili: TX20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	631780 TX20
GTIN	4045197382221
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Korkealaatuisesta teräksestä taottu, viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päälle. Sisänelikulma, jossa on reikä, on standardin DIN DIN 3120-D 6,3 mukainen.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Vääntönelikulma: 1/4 tuuma

Profiilimitta A: 3,8 mm

vääntöpuolen Ø: 12 mm

Pituus: 100 mm

Tekninen kuvaus

Profiilimitta A	3,8 mm
Pituus	100 mm
vääntöpuolen Ø	12 mm
Torx®-profiili	TX20/95
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi	Avainhylsy