



Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille pitkä, Torx®-profiili: TX8



Tilaustiedot

Tilausnumero	631780 TX8
GTIN	4045197381972
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Korkealaatuisesta teräksestä taottu, viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päälle. Sisänelikulma, jossa on reikä, on standardin DIN DIN 3120-D 6,3 mukainen.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Vääntönelikulma: 1/4 tuuma

Profiilimitta A: 2,3 mm

vääntöpuolen Ø: 12 mm

Pituus: 100 mm

Tekninen kuvaus

vääntöpuolen Ø	12 mm
Torx®-profiili	TX8
Pituus	100 mm
Profiilimitta A	2,3 mm
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi	Avainhylysy