

HOLEX®

Hylsyavainsarja 1/4; 1/2 tuuman nelikulma 43 osaa



Tilaustiedot

Tilausnumero	630100
GTIN	4045197161642
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 / 3123** mukaiset; **avainhylsy**t standardin **DIN 3124** mukaiset. Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120** mukaiset.

Käyttö:

Ruuveille / muttereille gs_profil_6kant-einsatz M2 – M20. Kuusiokolokantaruuveille gs_profil_6kant M4 – M18.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

1/4 tuuman 6-kulmaiset avainhylsy:t: 11 kpl nro 631020 koot 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13

1/2 tuuman 12-kulmaiset avainhylsy:t: 13 kpl nro 642120 koot 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32

1/4 tuuman 6-kulmaiset ruuvitaltan kärjet: 3 kpl nro 631720 koot 3; 4; 5.

1/2 tuuman 6-kulmaiset ruuvitaltan kärjet: 5 kpl nro 643220 koot 6; 8; 10; 12; 14

1/4 tuuman T-väännin: 1 kpl vastaa nroa 633029

1/2 tuuman T-väännin: 1 kpl nro 641320

1/4 tuuman käsikahva: 1 kpl vastaa nroa 632829

1/4 tuuman jatkokappaleet: 2 kpl nro 632420 koot 50; 150

1/2 tuuman jatkokappaleet: 2 kpl nro 641020 koot 130; 255

1/4 tuuman murrosnivel: 1 kpl nro 633520

1/2 tuuman murrosnivel: 1 kpl nro 641620

1/4 tuuman räikkä: 1 kpl nro 632300

1/2 tuuman räikkä: 1 kpl nro 640220

säilytys: teräspeltikotelo

Pituus: 440 mm

Leveys: 266 mm

Korkeus: 50 mm

Vääntönelikulma: 1/2 tuuma

Vääntönelikulma: 1/4 tuuma

Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 4–13 mm

Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain: 13–32 mm

Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain: 3–14 mm

Tekninen kuvaus

Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Irrotusprofiili	6-kulma-ruuvimeisseli
Irrotusprofiili	6-kulmainen hylsyavain
Irrotusprofiili	12-kulmainen hylsyavain
Osien määrä	43
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	4-13 mm
Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain	13-32 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain	3-14 mm
Pakkaus	teräspeltikotelo
Pituus	440 mm
Leveys	266 mm
Korkeus	50 mm