



Hylsyavainsarja, TiN-pinnoitettu, 1/4 tuuman nelikulma 30 osaa



Tilaustiedot

Tilausnumero	630340
GTIN	4000896175475
Tuoteluokka	630

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 /3123 mukaiset; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaiset**. Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset**.

TiN-pinnoitetut terät, erittäin hyvä pito ja kulumisenkestävyys. Optimoitu korroosiosuoja.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M2 – M8, ja kuusiokoloruuveille, joiden kierre M4 – M8.

Pozidriv- ja Phillips-ruuveille, joiden kierre on M2,5 - M5, ja sisä-Torx®-ruuveille, joiden kierre on M3 - M6.

Toimituksen sisältö:

Hylsyt - 6-kulmaiset: 12 kpl koot 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Kuusiokolokärjet

TiN-pinnoitettu: 4 kpl nro 631733 koot 3; 4; 5; 6

Ruuvimeisselin päät Torx®-kolo

TiN-pinnoite: 5 kpl koot TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Ruuvinväänninterät Phillips

TiN-pinnoitus: 2 kpl koot 1; 2

Ruuvitaltan kärjet, Pozidriv

TiN-pinnoitettu: 2 kpl koot 1; 2

Käsikahva: 1 kpl

Jatkokappaleet: 2 kpl, koot 55; 147 mm
Murrosnivel: 1 kpl
Räikkä: 1 kpl
säilytys: Muovikotelo, alusta / säilytyslokero
Korkeus: 54 mm
Vääntönelikulma: 1/4 tuuma
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 4-14 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain: 3-6 mm

Tekninen kuvaus

Osien määrä	30
Irrotusprofiili	6-kulma-meisseli
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Irrotusprofiili	Ruuvitalta TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitalta
Irrotusprofiili	6-kulmainen hylsyavain
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	4-14 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain	3-6 mm
Pakkaus	Muovikotelo, alusta / säilytyslokero
Pituus	180 mm
Leveys	150 mm
Korkeus	54 mm
Tuotetyyppi	Holkkiavain