



Kaksipäinen kiintoavain, fosfatoitu, Avainkoot: 8X10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	610900 8X10
GTIN	4045197384096
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
Soikea varsi.

Standardi:

DIN 3110 / ISO 3318

Raaka-aine:

Vanadiini-kromiterästä, fosfatoitu.

Tekninen kuvaus

Avainkoko ₂	10 mm
Avainkoko ₁	8 mm
kidan enimmäisleveys b2	23 mm
kidan enimmäisleveys b1	20 mm
kidan enimmäiskorkeus h	5 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen pituus L	136 mm
Standardi	ISO 3318
Standardi	DIN 3110
Kidan asento 1	15 astetta
Kidan asento 2	15 astetta

Pinta	fosfatoitu
Tuotenimen määrite	fosfatoitu
kipinöimätön	ei
molemmin puolin samat avainleveydet	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain