

**Kaksipäinen kiintoavain, fosfatoitu, Avainkoot: 24X26mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	610900 24X26
GTIN	4045197384287
Tuoteluokka	62A

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.  
Soikea varsi.

**Standardi:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Raaka-aine:**

Vanadiini-kromiterästä, fosfatoitu.

**Tekninen kuvaus**

kidan enimmäiskorkeus h	9 mm
Avainkoko <sub>1</sub>	24 mm
kidan enimmäisleveys b1	54 mm
Avainkoko <sub>2</sub>	26 mm
kidan enimmäisleveys b2	58 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen pituus L	265 mm
Standardi	ISO 3318
Standardi	DIN 3110
Kidan asento 1	15 astetta
Kidan asento 2	15 astetta

Pinta	fosfatoitu
Tuotenimen määrite	fosfatoitu
kipinöimätön	ei
molemmin puolin samat avainleveydet	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain