



Nivelräikkä, suunnanvaihdin, 1/4", poistonuppi



Tilaustiedot

Tilausnumero	632335
GTIN	4991644020591
Tuoteluokka	63R

Kuvaus

Malli:

Materiaali ja erityinen taontatapa varmistavat hyvän toimivuuden ja pitkän kestoiän. Oikea- ja vasenkätisyyden vaihtovipu.

Standardi:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Sopii:

Käsikäyttöiset päät.

Tekninen kuvaus

Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Standardi	DIN 3122
Standardi	DIN 3120
Kokonaispituus	161 mm
Hammasluku	20
Työskentelykulma	18 astetta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Räikkä

