



## Kaksipäinen kiintoavain, fosfatoitu, Avainkoot: 11X13mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	610900 11X13
GTIN	4045197384119
Tuoteluokka	62A

### Kuvaus

**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.  
Soikea varsi.

**Standardi:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Raaka-aine:**

Vanadiini-kromiterästä, fosfatoitu.

### Tekninen kuvaus

kidan enimmäisleveys b2	31 mm
Avainkoko <sub>1</sub>	11 mm
Avainkoko <sub>2</sub>	13 mm
kidan enimmäiskorkeus h	6 mm
kidan enimmäisleveys b1	29 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen pituus L	171 mm
Standardi	ISO 3318
Standardi	DIN 3110
Kidan asento 1	15 astetta
Kidan asento 2	15 astetta

Pinta	fosfatoitu
Tuotenimen määrite	fosfatoitu
kipinöimätön	ei
molemmin puolin samat avainleveydet	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain