



Kaksipäinen kiintoavain, kromattu, Avainkoot: 12X13mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	610950 12X13
GTIN	4045197159243
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

Soikea varsi.

Standardi:

DIN 3110 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

kidan enimmäiskorkeus h	6 mm
kidan enimmäisleveys b1	29 mm
Avainkoko ₂	13 mm
kidan enimmäisleveys b2	31 mm
Avainkoko ₁	12 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen pituus L	171 mm
Standardi	ISO 3318
Standardi	DIN 3110
Kidan asento 1	15 astetta
Kidan asento 2	15 astetta

Pinta	kromattu
Tuotenimen määrite	kromattu
kipinöimätön	ei
molemmin puolin samat avainleveydet	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain