

**Kaksipäinen kiintoavain, fosfatoitu, Avainkoot: 19X24mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	610900 19X24
GTIN	4045197384232
Tuoteluokka	62A

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.  
Soikea varsi.

**Standardi:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Raaka-aine:**

Vanadiini-kromiterästä, fosfatoitu.

**Tekninen kuvaus**

Avainkoko <sub>1</sub>	19 mm
kidan enimmäisleveys b <sub>2</sub>	53 mm
Avainkoko <sub>2</sub>	24 mm
kidan enimmäisleveys b <sub>1</sub>	43 mm
kidan enimmäiskorkeus h	8 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen pituus L	245 mm
Standardi	ISO 3318
Standardi	DIN 3110
Kidan asento 1	15 astetta
Kidan asento 2	15 astetta

Pinta	fosfatoitu
Tuotenimen määrite	fosfatoitu
kipinöimätön	ei
molemmin puolin samat avainleveydet	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain