



Kaksipäinen kiintoavain, fosfatoitu, Avainkoot: 30X34mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	610900 30X34
GTIN	4045197384348
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
Soikea varsi.

Standardi:

DIN 3110 / ISO 3318

Raaka-aine:

Vanadiini-kromiterästä, fosfatoitu.

Tekninen kuvaus

Avainkoko ₂	34 mm
kidan enimmäisleveys b1	66 mm
Avainkoko ₁	30 mm
kidan enimmäiskorkeus h	10 mm
kidan enimmäisleveys b2	75 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen pituus L	302 mm
Standardi	ISO 3318
Standardi	DIN 3110
Kidan asento 1	15 astetta
Kidan asento 2	15 astetta

Pinta	fosfatoitu
Tuotenimen määrite	fosfatoitu
kipinöimätön	ei
molemmin puolin samat avainleveydet	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain