



Kaksipäinen kiintoavain, fosfatoitu, Avainkoot: 7X8mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	610900 7X8
GTIN	4045197384072
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
Soikea varsi.

Standardi:

DIN 3110 / ISO 3318

Raaka-aine:

Vanadiini-kromiterästä, fosfatoitu.

Tekninen kuvaus

kidan enimmäisleveys b1	18 mm
kidan enimmäisleveys b2	20 mm
kidan enimmäiskorkeus h	4 mm
Avainkoko ₁	7 mm
Avainkoko ₂	8 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen pituus L	130 mm
Standardi	ISO 3318
Standardi	DIN 3110
Kidan asento 1	15 astetta
Kidan asento 2	15 astetta

Pinta	fosfatoitu
Tuotenimen määrite	fosfatoitu
kipinöimätön	ei
molemmin puolin samat avainleveydet	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain