

Toimistohylly Lisähyllystö, syvyys 600 mm, Korkeus / hyllytason leveys: 2300/1000mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	990596 2300/1000
GTIN	4004514220172
Tuoteluokka	96P

Kuvaus

Malli:

Rei'ittämättömät T-profiilietukappaleet ja hyllytasot.

Vahvistus pitkittäistukien avulla. Keskilistat estävät kansioiden tai asiakirjojen läpityöntämisen. Peitetasossa ei ole keskilistaa.

Enimmäiskantokyky: 150 kg / hyllytaso.

Hyllystön syvyys 600 mm: Molemmiin puoliin käytettävissä. Mahtuu 192 kansiota 2300 mm:n korkeudessa.

Kuvaus:

Kasausmitat:

Perushyllystö: Nimellispituus + 60 mm

Lisähyllystö: Nimellispituus + 6 mm

Rungon syvyys yhteensä: nimellissyvyys +36 mm

Taipumispyyry: enint. 600 mm

Huomautus:

- Jos hyllystöjen korkeus-syvyysuhde on suurempi kuin 5:1, ne tulee varmistaa kaatumisen varalta.
- Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.

Tekninen kuvaus

Syvyys	600 mm
--------	--------

Leveys	1000 mm
Lokeroalustojen määrä	7
Korkeus	2300 mm
Asennusmitta lisähyllystölle leveys	1006 mm
Hyllytason paksuus	25 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Asennusmalli	Vetohyllystö
Materiaali	sinkitty
Tuotenimen määrite	syvyys 600 mm
Tuotetyyppi	Kansiohyllykkö

Tarvikkeet

Kiinnitysalka	990852
---------------	--------