



## Jatkokappale, 1/4", Kokonaispituus: 100mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	632400 100
GTIN	4018754012220
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

**Malli:**

Materiaalin ja erityisen taontatavan ansiosta optimaalinen ulkonelikulma DIN 3120 A 6,3, jousikuula, sisänelikulmat DIN 3120.

Työkalu- ja liitinosat voidaan kiinnittää "sokeasti" upotetun sisänelikulman, viistetyn ulkonelikulman ja neljän lukitusuran läpi.

**Standardi:**

**DIN 3123-B 6,3**

**Raaka-aine:**

Kromiseosterästä – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

**Sopii:**

Käsi­käyt­toiset päät.

**Huomautus:**

**HUOMIO!**

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suosittel­tu tuoten­umero: 632429

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	100 mm
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Tuotetyyppi	Jatkokappale