



6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa, Avainkoko: 3,5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	631000 3,5
GTIN	4018754000128
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä.

Ihanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Tiukatoleranssiset avainkoot. Ei luista ruuvien kulmien yli; ruuvien päät ja mutterit säilyvät hyväkuntoisina. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Pyöristetty pinta, **AS-Drive**-profiili.

Viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päähän. DIN 3120-D 6,3 -standardin mukainen reiällinen neliökolo.

Standardi:

DIN 3124-S

Raaka-aine:

HPQ®-suurtehoterästä, nikkelin päällä hilseilemätön kromaus.

Huomautus:

HUOMIO!

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 631029

Tekninen kuvaus

Ø poistopuolella	6 mm
Pituus	23 mm
Avainkoko	3,5 mm

Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Irrotusprofiili	6-kulmaiset vaihtoholkit
Raaka-aine	Kestävää HPQ®-terästä.
Tuotetyyppi	Avainhylsy