

Garant**Pyörösahanterä Trapetsi, suorahampainen teräs, Terän Ø D: 305mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	584008 305
GTIN	4045197883742
Tuoteluokka	51S

Kuvaus**Malli:**

Kovametallihampainen tarkkuusmalli, erittäin luja terärunko, meluvaimennettu. Suuret kovametalliterät, jotka voi hioa useita kertoja uudelleen.

Käyttö:

Teräksen työstöön katkaisu- ja jiirisahoilla. Pehmytteräksen, profiilien, putkien ja peltien helppoon irrotukseen. Terätön, nopea leikkaa ilman jäähdytystä.

Tekninen kuvaus

Leikkuuleveys B	2,2 mm
Terän Ø D	305 mm
Hammasmalli	Suorahampainen trapetsi
hampaiden lukumäärä	60
Porauksen Ø	25,4 mm
Tuotetyyppi	Pyörösahanterä

