



Itsetasaava kääntölaser GRL, Tyyppi: 400H



Tilaustiedot

Tilausnumero	468495 400H
GTIN	3165140604406
Tuoteluokka	46T

Kuvaus

Malli:

Itsetasaava kääntölaser ulkokäyttöön. Tarkka, nopea ja helppokäyttöinen laserlinjojen vaaitus. Anti-Drift-järjestelmä estää tärinän ja töytäisyn aiheuttamat **tasausvirheet**.

Toiminto:

IP56: Suojaus vomakkaalta vesisuihkulta tai tilapäiseltä tulvalta ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Laservastaanotin, mittasauva, laitejalusta, käyttöohje, kuljetuslaukku. 2x paristo LR20 1,5 V ja 1x 9 V:n paristo.

Tekninen kuvaus

Jalustakierre	5/8 UNC tuuma
Valmistajamerkintä	GRL 400H
IP-suojausluokka	IP 56
Leveys	170 mm
Paino	2 kg

Kantama	20 m
Kierrosluku	600 min ⁻¹
Kantama vastaanottimen kanssa	400 m
Vaaitusaika	15 s
Laserluokka	2
Säätöalue	± 5 astetta
Pituus	183 mm
Korkeus	188 mm
virheraja	±0,08 mm/m
Tuotenro, paristot/akut	081551 LR20; 081551 6LR61
Sisältyvien paristojen lukumäärä	3
Laserin väri	punainen
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Rotaatiolaser

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR20	081551 LR20
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko 6LR61	081551 6LR61