



## 12-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa, Avainkoko: 7mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	630950 7
GTIN	4018754000326
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

#### Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä.

Viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päähän. DIN 3120-D 6,3 -standardin mukainen reiällinen neliökolo.

Ihanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Tiukatoleranssiset avainkoot. Ei luista ruuvien kulmien yli; ruuvien päät ja mutterit säilyvät hyväkuntoisina. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Pyörästetty pinta, **AS-Drive**-profiili.

#### Standardi:

**DIN 3124**

#### Raaka-aine:

HPQ®-suurtehoterästä, nikkelin päällä hilseilemätön kromaus.

#### Huomautus:

**HUOMIO!**

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 630929

### Tekninen kuvaus

Avainkoko	7 mm
Ø poistopuolella	10,7 mm
Pituus	23 mm

Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Irrotusprofiili	12-kulmainen holkkiavain
Tuotetyyppi	Avainhylsy