

**Garant****6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Surface Drive, Avainkoko: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	631225 10
GTIN	4045197497093
Tuoteluokka	61A

**Kuvaus****Malli:**

Taottu korkealaatuisesta teräksestä.

Viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päähän. DIN 3120-D 6,3 -standardin mukainen reiällinen neliökolo.

Surface Drive -avainaukko mahdollistaa lujemman kiinnittymisen ja suuremman vaikutusvoiman.

Vääntövoima kohdistuu ruuvien ja muttereiden sivuihin, ei murtumisalttiisiin kulmiin. Surface Drive -hylsyillä voidaan kiristää ja löysätä myös välikokoja, esim. tuumakokoja (A/F, BSF, BSW) ja kuluneita muttereita. Reiälliset holkit.

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

**Tekninen kuvaus**

sopii tuumakokoihin (amerikkalaiset mitat)	3/8 tuuma
Avainkoko	10 mm
Ø poistopuolella	14,5 mm
Pituus	24,8 mm
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
6-kulmainen vaihtohylsyprofiili	Surfacedrive
Standardi	DIN 3124

Irrotusprofiili	Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
AS-Drive-profiili	ei
Tuotetyyppi	Avainhylsy