

**Sisäsorvausterä oikea standardin DIN 4973 (ISO 8) mukaan, M20, Varren nelikulmio: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	296330 16
GTIN	4045197884794
Tuoteluokka	22E

**Kuvaus****Malli:**

Varustettu timanttihiotuin, kovametallisin leikkuuterin.

**Käyttö:**

P20/K25 Teräksen ja valuraudan työstämiseen.

M20 Ruostumattomien terästen työstämiseen.

**Huom:**

Rouhinnan ja hakkaavan lastuamisen yhteydessä terä tulee pyöristää boorikarbidihiomakivellä (nro 558812).

**Tekninen kuvaus**

Porauksille, Ø alkaen	27 mm
Varren nelikulmio	16 mm
Kokonaispituus	210 mm
Lastuava aine	M20
Tuotetyyppi	Sorvausterä